

Pierścień uszczelniający OL-1

Numer produktu: 8153156

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
W oparciu o normę	ISO 16030
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...3 MPa -0.95 bar...30 bar -13.775 psi...435 psi
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...100 °C
Dokręcenie ręczne przy RT	tak
Znamionowy moment dokręcenia	23 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	1.09 g
Przylącze pneumatyczne	G1
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał zderzaka	Aluminium
Materiał uszczelnień	HNBR