

Płyta zaśleпка
VABB-P19-16-T
Numer produktu: 8154656

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Szerokość modułu	16 mm
Sposób uszczelnienia	miękki
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Temperatura medium	5 °C...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	5 °C...50 °C
Znamionowy moment dokręcenia	0.75 Nm
Waga produktu	14.9 g
Przylącze elektryczne	Plug-in
Typ mocowania	z otworem przelotowym i śrubą
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	EPDM
Materiał obudowy	PA66-GF30