

Adapter VESA CAFM-D4-VE

Numer produktu: 8155224

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-30 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...55 °C
Waga produktu	445 g
Typ mocowania	przykręcany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna