

Cewka
VACC-S13-18-K4-1U-KS4ME
Numer produktu: 8156759

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Wskaźnik stanu przełączenia	nie
Czas pracy ciągłej	100%
Klasa materiału izolującego	H
Parametry cewki	24 V DC: 1,8 W 24 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA
Dopuszczalne wahania napięcia	-15% / +10%
Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (KR) Strefa 21 (KR)
Jednostka certyfikująca	21-AV4BO-0279X 22-AV4BO-0051X
Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu	Ex e mb IIC T4, T5, T6
Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów	Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C
Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia	T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP65
Waga produktu	330 g
Przylącze elektryczne	Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS