

**Cewka**  
**VACC-S13-18-K4-1UF-KS4ME**  
Numer produktu: 8156762

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                                                        | Wartość                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sposób uruchamiania                                          | elektrycznie                                                                                     |
| Pozycja montażu                                              | dowolny                                                                                          |
| Wskaźnik stanu przełączenia                                  | nie                                                                                              |
| Zabezpieczenie wewnętrzne                                    | Bezpiecznik                                                                                      |
| Czas pracy ciągłej                                           | 100%                                                                                             |
| Klasa materiału izolującego                                  | H                                                                                                |
| Parametry cewki                                              | 24 V DC: 1,8 W<br>24 V AC: 40/65 Hz, moc 1,8 VA                                                  |
| Dopuszczalne wahania napięcia                                | -15% / +10%                                                                                      |
| Certyfikacja w zakresie ochrony przeciwwybuchowej Ex poza UE | EPL Db (KR)<br>EPL Gb (KR)                                                                       |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                     | Strefa 1 (KR)<br>Strefa 21 (KR)                                                                  |
| Jednostka certyfikująca                                      | 21-AV4BO-0279X<br>22-AV4BO-0051X                                                                 |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu                | Ex e mb IIC T4, T5, T6                                                                           |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów                       | Ex tD A21 IP65 T85/T95/T130°C                                                                    |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex— temperatura otoczenia           | T4, T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T5, T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C<br>T6, T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| Zgodność z LABS                                              | VDMA24364-strefa III                                                                             |
| Stopień ochrony                                              | IP65                                                                                             |
| Waga produktu                                                | 330 g                                                                                            |
| Przylącze elektryczne                                        | Skrzynka zaciskowa, przepust dla kabla z gwintem M20x1,5                                         |
| Informacja o materiałach                                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                        |