

Uchwyt amortyzatora DADP-ES-G8-25

Numer produktu: 8159237

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Dźwignia zderzakowa
Maks. prędkość uderzenia	0.8 m/s
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Maks. siła zderzenia	1100 N
Maks. moment dokręcenia	8.4 Nm
Tolerancja momentu dokręcenia	± 20%
Waga produktu	503 g
Typ mocowania	Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał dźwigni	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał śrub	Stal, ocynkowana