

Końcówka pipety DHAP-20-TA1-P960S

Numer produktu: 8160282

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Objętość	20 µl
Wielkość opakowania	960
Konstrukcja	Uchwyt do jednorazowych końcówek do pipet Festo 20...1000 µl
Rodzaj opakowania	Stos
Bioburden	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: wolny DNA: < 32 pg ludzkiego DNA DNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ jednostek Kunitza/µl Endotoksyna: ≤ 0,001 EU/ml RNase: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ jednostek Kunitza/µl
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	5 °C...40 °C
Informacja dotycząca temperatury przechowywania	Przez krótki czas do transportu w opakowaniu -25 ... 55°C
Względna wilgotność powietrza	10 - 90% bez kondensacji
Warunki otoczenia	Ciśnienie atmosferyczne 80 ... 106 kPa
Temperatura otoczenia	5 °C...40 °C
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał końcówki pipety	PP