

# Głowica widelkowa DARC-C7-U114

Numer produktu: 8161121

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                         | Wartość                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Wielkość                                      | 1 1/4-12 UNF-2B            |
| Zgodność z LABS                               | VDMA24364-strefa III       |
| Temperatura otoczenia                         | -5 °C...120 °C             |
| Temperatura otoczenia w stopniach Fahrenheita | 23 °F...248 °F             |
| Materiał głowicy widelkowej                   | Odlew stalowy, lakierowany |
| Informacja o materiałach                      | Zgodność z dyrektywą RoHS  |