

Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Numer produktu: 8161528

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	16
Skok	15 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	15 mm
Maks. siła zderzenia	2000 N
Maks. pobór energii na skok	40 J
Maks. pobór energii na godzinę	64000 J
Maks. energia resztkowa	0.16 J
Siła resetowania	46 N
Min. siła wsuwania	160 N
Waga produktu	220 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana