

Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-20-16-Y1F-L-Y10

Numer produktu: 8161531

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	20
Skok	16 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	16 mm
Maks. siła zderzenia	3000 N
Maks. pobór energii na skok	90 J
Maks. pobór energii na godzinę	92000 J
Maks. energia resztkowa	0.32 J
Siła resetowania	75 N
Min. siła wsuwania	260 N
Waga produktu	385 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana