

Amortyzator hydrauliczny DYSD-Q11-25-24-Y1F-Y9

Numer produktu: 8161533

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	25
Skok	24 mm
Amortyzacja	samonastawna
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	brak
Maks. prędkość uderzenia	1 m/s
Czas resetowania w temperaturze pokojowej	0.3 s
Sposób działania	pchający Jednostronnego działania
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Długość amortyzacji	24 mm
Maks. siła zderzenia	4000 N
Maks. pobór energii na skok	140 J
Maks. pobór energii na godzinę	150000 J
Maks. energia resztkowa	0.8 J
Siła resetowania	120 N
Min. siła wsuwania	430 N
Waga produktu	635 g
Typ mocowania	Z przeciwnakrętką
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał tłoczyska	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana