


# Zespół równoległy EAMM-U-50-D32-40P-48

Numer produktu: 8164734

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                   | Wartość                   |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Wielkość                                | 50                        |
| Pozycja montażu                         | dowolny                   |
| Przełożenie przekładni                  | 1:1                       |
| Maks. prędkość obrotowa                 | 6000 1/min                |
| Zgodność z LABS                         | VDMA24364-strefa III      |
| Temperatura przechowywania              | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza           | 0 - 95 %                  |
| Stopień ochrony                         | IP40                      |
| Temperatura otoczenia                   | -10 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności              | 12.1 kgmm <sup>2</sup>    |
| Napędowy moment obrotowy bez obciążenia | 0.01 Nm                   |
| Przenoszony moment obrotowy             | 1 Nm                      |
| Waga produktu                           | 479 g                     |
| Kod interfejsu, element wykonawczy      | D32B                      |
| Kod interfejsu, Motor IN                | 40P                       |
| Informacja o materiałach                | Zgodność z dyrektywą RoHS |