


Mocowanie czujnika DASP-V4-8-A-R1

Numer produktu: 8174843

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	8
Konstrukcja	do szpilki ściągającej
Pozycja montażu	dowolny
dla Ø tłoka	Ø32 Ø40 Ø50 Ø63
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	4 - wyjątkowo silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-20 °C...120 °C
Moment dokręcenia	0.6 Nm...1 Nm
Waga produktu	28 g
Typ mocowania	zaciskany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uchwytu	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna