

Kątownik mocujący MS4-WR-F1A-B

Numer produktu: 8176693

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	4
Seria	MS
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Waga produktu	49 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał wspornika kąтового	Nierdzewna stal stopowa