

Zaślepka na odpowietrzeniu VABD-D3-L-GN12

Numer produktu: 8177961

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Pozycja montażu	dowolny
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:::]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-50 °C...60 °C
Waga produktu	14 g
Typ mocowania	wkręcane z gwintem zewnętrznym
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby odpowietrzającej	HP PA 12