


Manometr kołnierzowy PAGN-P-40-1M-G14-CPA

Numer produktu: 8178626

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 MPa...1 MPa
Spełnia normę	EN 837-1
Wielkość nominalna, manometr	40
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar 0 psi...145 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	2,5
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wznika	SAN
Materiał pierścienia mocującego	Stal
Materiał śrub	Stal
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	80 g
Skala	Pojedyncza skala