

Manometr kołnierzowy PAGN-P-63-0.6M-G14-1-CPA

Numer produktu: 8178634

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zakres wskazania	0 MPa...0.6 MPa
Spełnia normę	EN 837-3
Wielkość nominalna, manometr	63
Certyfikacja	CPA
Konstrukcja	Manometr sprężynowy rurkowy
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Medium robocze	Gazy obojętne Ciecze neutralne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	bez acetylenów bez tlenu
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.6 MPa 0 bar...6 bar 0 psi...87 psi
Współczynnik obciążenia zmiennego	0.66
Klasa dokładności pomiaru	1
Stopień ochrony	IP43
Temperatura przechowywania	-40 °C...70 °C
Temperatura medium	-20 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C...60 °C
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Położenie przyłącza	Centralnie, z tyłu
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Materiały mające kontakt z medium	Mosiądz
Materiał części z gwintem	Mosiądz
Materiał obudowy	ABS
Materiał wziernika	SAN
Materiał pierścienia mocującego	Stal
Materiał śrub	Stal
Kolor obudowy	czarny
Waga produktu	120 g

Cechy	Wartość
Skala	Pojedyncza skala MPa (na zewnątrz)