


## Zespół adaptera DHAA-G-E19-45-B24-28

Numer produktu: 8178992

**FESTO**



### Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Pozycja montażu                            | dowolny                                            |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne                   |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-strefa III                               |
| Waga produktu                              | 195 g                                              |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS                          |
| Materiał płyty adaptera                    | Stop aluminium do przeróbki plastycznej, anodowany |
| Materiał śrub                              | Stal                                               |
| Materiał trzpienia centrującego            | Stal                                               |