

Cartridge NPQX-D-PC10-T14-P10

Numer produktu: 8184510

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4.5 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	11.93 mm
Rodzaj uszczelnienia części z gwintem	bez uszczelnienia
Pozycja montażu	poziomo
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	2.15 g
Typ mocowania	Przy pomocy klamry mocującej
Przylącze pneumatyczne 1	Cartridge 10 mm
Przylącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/4"
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid