


Płyta adaptera VABA-C13-100-2-F90-G12-G14

Numer produktu: 8189575

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	960 1200 1440 1920 2300
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Adapter do napędu wahadłowego
Przyłącze zaworu zgodne z normą	VDI/VDE 3845-1
Ciśnienie robocze	0 MPa...0.9 MPa 0 bar...9 bar
Ochrona przeciwwybuchowa	Strefa 1 (ATEX) Strefa 2 (ATEX) Strefa 21 (ATEX) Strefa 22 (ATEX)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Praca z olejonym powietrzem nie jest możliwa
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura medium	-40 °C...80 °C
Temperatura otoczenia	-40 °C...80 °C
Waga produktu	4331 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne	Konstrukcja płyty przyłączeniowej, Airing
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 3	G1/2
Przyłącze pneumatyczne 4	G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał uszczelnień	EPDM NBR
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany na gładko (20 µm)
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna