

Tłumik hałasu
AMTX-P-PC12
Numer produktu: 8191740

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	1
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Typ mocowania	Przy pomocy klamry mocującej
Waga produktu	0.7 g
Przylącze pneumatyczne	Wkładka 12 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał tłumika hałasu	Polietylen