


Płyta odpowietrzająca VABF-XA-12-M1-C

Numer produktu: 8191741

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	1
Kompatybilny z	Wyspa zaworowa VTUX-A-P Wyspa zaworowa VTUX-A-S
Ciśnienie rozrywające	17 bar
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Praca na podciśnieniu	nie
Przepływ normalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	5200 l/min
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Poziom ciśnienia akustycznego	95 dB(A)
Poziom mocy akustycznej w odległości 1 m	106 dB(A)
Waga produktu	24.9 g
Typ mocowania	Latching
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał tłumika hałasu	Polietylen