


Szpilka ściąająca VAME-XA-Z-19

Numer produktu: 8191756

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość	19 mm
Wielkość opakowania	3
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Znamionowy moment dokręcenia	1.4 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 15 %
Waga produktu	10.5 g
Typ mocowania	Sześciokąt wewnętrzny rozm. 4 z gwintem zewnętrznym M4 z gwintem wewnętrznym M4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał szpilki ściąającej	Stal wysokostopowa nierdzewna