


Płyta przyłączeniowa VABX-A-ER-E12-JHTH-XR

Numer produktu: 8191781

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Zintegrowana funkcja	Selektor do ustawiania zasilania pilotów (wewnętrzne lub zewnętrzne)
Kierunek przepływu	rewersyjny
Kompatybilny z	Wyspa zaworowa VTUX-A-P Wyspa zaworowa VTUX-A-S
Praca na podciśnieniu	tak
Wymiary szer. x dł. x wys.	15,05 mm x 104,3 mm x 66,55 mm
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Temperatura otoczenia	-5 °C...50 °C
Maks. moment dokręcenia, montaż ścienny	6 Nm
Waga produktu	57.9 g
Typ mocowania płyty przyłączeniowej	Przy pomocy otworów przelotowych
Przyłącze zasilania pilotów 12/14	do Cartridge 12 mm
Przyłącze odpowietrzania pilota 82/84	do Cartridge 12 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał tulejki	Nierdzewna stal stopowa
Materiał zatrzasku	Nierdzewna stal stopowa