


Płyta VABF-XA-12-M2-QX

Numer produktu: 8191794

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość opakowania	1
Kierunek przepływu	rewersyjny
Kompatybilny z	Wyspa zaworowa VTUX-A-P Wyspa zaworowa VTUX-A-S
Ciśnienie robocze	-0.1 MPa...0.7 MPa -1 bar...7 bar
Praca na podciśnieniu	tak
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 °C...70 °C
Znamionowy moment dokręcenia	0.8 Nm
Tolerancja znamionowego momentu dokręcenia	± 10%
Waga produktu	34.7 g
Typ mocowania	przykręcane
Przyłącze pneumatyczne, kanały 3/5 połączone	dla Cartridge 15 mm
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Materiał zatrzasku	Nierdzewna stal stopowa
Materiał śrub	Stal nierdzewna