

Mocowanie profilowane EAHF-E24-60-P-D5

Numer produktu: 8197131

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	60
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-C1-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki
Waga produktu	87 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany
Materiał śrub	Stal