


Zespół osiowy EAMM-A-N38-60H-G2

Numer produktu: 8197463

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Długość znamionowa	41 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	14.5 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	16 Nm
Waga produktu	374 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	N38
Kod interfejsu, Motor IN	60H
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS