

Napęd tłokowy DFPK-75-20-T32-V4

Numer produktu: 8198977

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość napędu zaworu	75
Skok	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Sygnalizacja położenia	ze wskaźnikiem mechanicznym
Funkcja sterowania	Zamykany siłą sprężyny, NC
Ciśnienie robocze	0.5 MPa...1 MPa 5 bar...10 bar 72.5 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Stopień ochrony	IP65 IP67
Temperatura otoczenia	0 °C...60 °C
Waga produktu	2746 g
Przyłącze pneumatyczne	Gwint wewnętrzny G1/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pokrywy	Odlew ze stali szlachetnej
Materiał uszczelnień	FPM
Materiał obudowy	Odlew ze stali szlachetnej
Numer materiału obudowy	1.4408
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa