

**Zespół pokrywy  
VAVC-F12-SCC-25-P**  
Numer produktu: 8201223

**FESTO**



**Karta danych**

| Cechy                          | Wartość                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Średnica nominalna DN          | 25                                                                                                                                                                             |
| Ochrona przeciwwybuchowa       | Strefa 1 (ATEX)<br>Strefa 2 (ATEX)<br>Strefa 21 (ATEX)<br>Strefa 22 (ATEX)                                                                                                     |
| Zgodność z LABS                | VDMA24364-strefa III                                                                                                                                                           |
| Medium                         | Para<br>Płyn hydrauliczny na bazie oleju mineralnego<br>Gazy obojętne<br>Olej mineralny<br>Woda<br>Filtrowane sprężone powietrze, stopień filtracji 200 µm<br>Ciecze neutralne |
| Informacja o medium            | Media gazowe są dozwolone tylko w przypadku przepływu przez gniazdo zaworu.                                                                                                    |
| Temperatura medium             | 100 °C...230 °C                                                                                                                                                                |
| Temperatura otoczenia          | 0 °C...60 °C                                                                                                                                                                   |
| Temperatura przechowywania     | -10 °C...60 °C                                                                                                                                                                 |
| Pozycja montażu                | dowolny                                                                                                                                                                        |
| Waga produktu                  | 921 g                                                                                                                                                                          |
| Informacja o materiałach       | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                      |
| Materiał pokrywy               | Nierdzewna stal stopowa                                                                                                                                                        |
| Materiał uszczelki śruby       | PTFE                                                                                                                                                                           |
| Materiał uszczelnienia gniazda | PEEK                                                                                                                                                                           |