

Łącznik wtykowy EAMC-56-58-20-25-U

Numer produktu: 8203734

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	20 mm
Średnica uchwyty 2	25 mm
Wielkość	56
Długość znamionowa	58 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	5500 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	128 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	75 Nm
Waga produktu	275 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS