

Płyta adaptera OAMC-PA-G18-5

Numer produktu: 8205195

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Materiał kątownika mocującego	Aluminium, anodowane
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Płyta przyłączeniowa
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [-:--]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. moment dokręcenia	1 Nm
Waga produktu	215 g
Typ mocowania	Montaż bezpośredni przy pomocy gwintu
Mocowanie przyssawki	Gwint wewnętrzny G1/8
Mocowanie przyssawki, liczba	5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał płyty	Stop aluminium, anodowany