

Tulejka centrująca ZBH-5

Numer produktu: 8210493

FESTO



Karta danych

| Cechy | Wartość |
|---|---|
| Wielkość | 5 |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Wielkość opakowania | 10 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Produkt zgodny z wewnętrzną definicją produktu Festo do stosowania przy produkcji akumulatorów: Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 1% masy. Wyjątek stanowi nikiel w stali, powierzchniowo niklowane chemicznie, płytki obwodów drukowanych, kable, elektryczne złącza wtykowe i cewki |
| Waga produktu | 0.2 g |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał tulejki | Nierdzewna stal stopowa |