

Kompensator wysokości VAL-3/8-80-F1A

Numer produktu: 8210510

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	80 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	275 g
Typ mocowania	Z gwintem zewnętrznym M25x1,5
Mocowanie przyssawki	Gwint wewnętrzny G3/8
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G3/8
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał uchwytu	Aluminium Polioksymetylen Nierdzewna stal stopowa