

Kompensator wysokości VAL-1/4-20-F1A

Numer produktu: 8214724

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Kompensacja wysokości, uchwyt przyssawki	20 mm
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Przyłącze podciśnienia u góry
Ciśnienie robocze	-0.95 bar...8 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nadaje się do zastosowań przy produkcji akumulatorów, obniżone wartości Cu/Zn/Ni (F1a)
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	118 g
Typ mocowania	Z gwintem zewnętrznym M26x1,5
Mocowanie przyssawki	Gwint wewnętrzny G1/4
Przyłącze podciśnienia	Gwint wewnętrzny G1/4
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał uchwytu	Aluminium Polioksymetylen Nierdzewna stal stopowa