

# Siłownik okrągły DPRA-N-1 1/16"-1-ME-N

Numer produktu: 8217840

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                        | Wartość                                                                             |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Skok                                         | 1 in                                                                                |
| Ø tłoka                                      | 1 1/16"                                                                             |
| Gwint na tłoczysku                           | 5/16-24 UNF-2A                                                                      |
| Amortyzacja                                  | Brak amortyzacji                                                                    |
| Pozycja montażu                              | dowolny                                                                             |
| Zakończenie tłoczyska                        | Gwint zewnętrzny                                                                    |
| Konstrukcja                                  | Tłok<br>Tłoczysko<br>Rura siłownika                                                 |
| Sygnalizacja położenia                       | brak                                                                                |
| Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie   | okrągłe tłoczysko                                                                   |
| Ciśnienie robocze                            | 9.99 psi...150 psi                                                                  |
| Sposób działania                             | dwustronnego działania                                                              |
| Medium robocze                               | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                                       |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo   | 1 - niskie obciążenie korozyjne                                                     |
| Zgodność z LABS                              | VDMA24364-strefa III                                                                |
| Temperatura otoczenia                        | -40 °F...300 °F                                                                     |
| Waga produktu                                | 0.39 lb                                                                             |
| Przyłącze pneumatyczne                       | 1/8 NPT                                                                             |
| Informacja o materiałach                     | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                           |
| Materiał uszczelnień                         | NBR                                                                                 |
| Materiał tłoczyska                           | Nierdzewna stal stopowa                                                             |
| Materiał rury siłownika                      | Nierdzewna stal stopowa                                                             |