

Siłownik okrągły DPRA-N-1 1/16"-1-SNGP4-N

Numer produktu: 8217851

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Skok	1 in
Ø tłoka	1 1/16"
Gwint na tłoczysku	5/16-24 UNF-2A
Amortyzacja	Brak amortyzacji
Pozycja montażu	dowolny
Zakończenie tłoczyska	Gwint zewnętrzny
Konstrukcja	Tłok Tłoczysko Rura siłownika
Sygnalizacja położenia	brak
Zabezpieczenie przed obrotem / prowadzenie	okrągłe tłoczysko
Ciśnienie robocze	9.99 psi...150 psi
Sposób działania	Jednostronnego działania
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura otoczenia	-40 °F...300 °F
Waga produktu	0.29 lb
Przylącze pneumatyczne	1/8 NPT
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tłoczyska	Nierdzewna stal stopowa
Materiał rury siłownika	Nierdzewna stal stopowa