

Zestaw równoległy EAMM-U-65-T42-55A-147

Numer produktu: 8223771

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	65
Odległość od środka do środka	147 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Masowy moment bezwładności	41.2 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.22 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	774 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	T42
Kod interfejsu, Motor IN	55A 58AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS