

Zestaw równoległy EAMM-U-87-T46-82AA-147

Numer produktu: 8223789

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	87
Odległość od środka do środka	147 mm
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	3000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-20 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	0 °C...50 °C
Masowy moment bezwładności	41.2 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.22 Nm
Przenoszony moment obrotowy	3 Nm
Waga produktu	1145 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	T46
Kod interfejsu, Motor IN	82AA
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS