

Łącznik wtykowy EAMC-42-50-14-16-U

Numer produktu: 8228280

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	14 mm
Średnica uchwyty 2	16 mm
Wielkość	42
Długość znamionowa	50 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	6000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	34.8 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	21 Nm
Waga produktu	147 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS