


# Piasta sprzęgła EAMC-H-10-5-GB5-5

Numer produktu: 8228646

FESTO



## Karta danych

| Cechy                         | Wartość                   |
|-------------------------------|---------------------------|
| Średnica uchwyty 1            | 5 mm                      |
| Wielkość                      | 10                        |
| Długość znamionowa            | 9.5 mm                    |
| Pozycja montażu               | dowolny                   |
| Maks. prędkość obrotowa       | 10000 1/min               |
| Zgodność z LABS               | VDMA24364-B2-L            |
| Temperatura przechowywania    | -25 °C...60 °C            |
| Względna wilgotność powietrza | 0 - 95 %                  |
| Temperatura otoczenia         | -25 °C...60 °C            |
| Masowy moment bezwładności    | 0.022 kgmm <sup>2</sup>   |
| Przenoszony moment obrotowy   | 0.6 Nm                    |
| Waga produktu                 | 2 g                       |
| Informacja o materiałach      | Zgodność z dyrektywą RoHS |