


Piasta sprzęgła EAMC-H-15-7-GB8-5

Numer produktu: 8228647

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	5 mm
Wielkość	15
Długość znamionowa	12.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	0.191 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	1.5 Nm
Waga produktu	5 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS