


Piasta sprzęgła EAMC-H-25-10-GB8-14

Numer produktu: 8228653

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	14 mm
Wielkość	15/25
Długość znamionowa	15.4 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	10000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	1.04 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	2 Nm
Waga produktu	11 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS