

Piasta sprzęgła EAMC-H-30-10-GB16-6.35

Numer produktu: 8228654

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	6.35 mm
Wielkość	30
Długość znamionowa	20.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	6 Nm
Waga produktu	26 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS