

Piasta sprzęgła EAMC-H-30-10-GB16-11

Numer produktu: 8228658

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica uchwyty 1	11 mm
Wielkość	30
Długość znamionowa	20.7 mm
Pozycja montażu	dowolny
Maks. prędkość obrotowa	8000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Temperatura otoczenia	-25 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	3.2 kgmm ²
Przenoszony moment obrotowy	10.5 Nm
Waga produktu	25 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS