

Wkładka
NPQX-D-PC15-T14-P10
Numer produktu: 8230012

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	Standard
Średnica nominalna	4.5 mm
Głębokość wsunięcia przewodu	11.93 mm
Rodzaj uszczelnienia wtyczka gwintowna	bez uszczelnienia
Pozycja montażu	poziomo
Konstrukcja	kształt prosty Zasada Push Pull
Wielkość opakowania	10
Ciśnienie robocze	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gazy obojętne
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejania trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	2.15 g
Typ mocowania	Przy pomocy klamry mocującej
Przyłącze pneumatyczne 1	Wkładka 15 mm
Przyłącze pneumatyczne 2	do przewodu o średnicy zewn. 1/4"
Kolor pierścienia zwalniającego	niebieski
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid