


Zespół przygotowania powietrza MSB4-1/4:l:l3

Numer produktu: 8233006

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	4
Seria	MS
Pozycja montażu	w pionie +/- 5°
Spust kondensatu	Odkręcany ręcznie
Konstrukcja	Filtr włókien
Mak. ilość kondensatu	19 ml
Ośłona pojemnika	Ośłona ochronna z tworzywa
Ciśnienie robocze	0 MPa...1.4 MPa 0 bar...14 bar 0 psi...203 psi
Maks. przepływ normalny	360 l/min
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [6:-:4] Gazy obojętne
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-10 °C...60 °C
Klasa czystości powietrza na wyjściu	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [5:-:3]
Temperatura medium	-10 °C...60 °C
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Waga produktu	400 g
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał filtra	Włókna borokrzemianowe
Materiał obudowy	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pojemnika	PC