

Zespół równoległy EAMM-U-110-S60-100A-207

Numer produktu: 8234882

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	110
Pozycja montażu	dowolny
Przełożenie przekładni	1:1
Maks. prędkość obrotowa	5000 1/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Temperatura przechowywania	-25 °C...60 °C
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-10 °C...60 °C
Masowy moment bezwładności	799 kgmm ²
Napędowy moment obrotowy bez obciążenia	0.3 Nm
Przenoszony moment obrotowy	25 Nm
Waga produktu	6420 g
Kod interfejsu, element wykonawczy	S60
Kod interfejsu, Motor IN	100A
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS