

Rura metalowa pokryta tworzywem PM-4

Numer produktu: 9084

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Średnica zewnętrzna	6 mm
Właściwy promień gięcia dla optymalizacji przepływu	19 mm
Średnica wewnętrzna-Ø	3.92 mm
Ciśnienie robocze w zależności od temperatury	-0.95 bar...30 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-29 °C...65 °C
Waga produktu według długości	0.024 kg/m
Kolor	czarny
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał przewodu	Stop aluminium do przeróbki plastycznej PE