

# Głowica przegubowa SGS-M8

Numer produktu: 9255

FESTO



## Karta danych

| Cechy                                      | Wartość                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Wielkość                                   | M8                              |
| W oparciu o normę                          | ISO 12240-4                     |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 1 - niskie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS                            | VDMA24364-B2-L                  |
| Temperatura otoczenia                      | -40 °C...150 °C                 |
| Waga produktu                              | 54 g                            |
| Informacja o materiałach                   | Zgodność z dyrektywą RoHS       |
| Materiał pierścienia zewnętrznego          | Mosiądz                         |
| Materiał obudowy                           | Stal ocynkowana                 |
| Materiał pierścienia wewnętrznego          | Stal                            |
| Materiał nakrętki                          | Stal ocynkowana                 |