

Głowica przegubowa SGS-M12X1,25

Numer produktu: 9262

FESTO



Karta danych

Cechy	Wartość
Wielkość	M12x1,25
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-40 °C...150 °C
Maks. obciążalność	1.5 kN
Waga produktu	130 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał pierścienia zewnętrznego	Mosiądz
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał pierścienia wewnętrznego	Stal
Materiał nakrętki	Stal ocynkowana